



أنظمة القياس

- الدقة في حدود 3 من القراءة
- محرك كهربائي أو هوائي
- إمكانيات واجهة PLC



مضخة رافعة

- خفيفة الوزن وقابلة للحمل
- مصممة للمضخات والخزانات
- مجموعة بطاريات قابلة للتغيير



طارد مركزي | هوائي

- معدلات التدفق تصل إلى 28 جالون في الدقيقة (106 لترًا في الدقيقة)
- امتداد 39 بوصة (1000 مم) أو 47 بوصة (1200 مم)
- محركات كهربائية بقوة 1/2 و 3/4 حصان



تجفيف تقديمي | هوائي

- معدلات التدفق تصل إلى 12 جالون في الدقيقة (45 لترًا في الدقيقة)
- للزوجة القصوى 100000 سنتي بوز (ميللبسكال في الثانية)
- متوفر بمحركات كهربائية بقوة 2 4 5 حصان



طارد مركزي | كهربائي

- معدلات التدفق تصل إلى 35 جالون في الدقيقة (132 لترًا في الدقيقة)
- امتداد 39 بوصة (1000 مم) أو 47 بوصة (1200 مم)
- سرعة متغيرة بمقدار 110 فولط أو 230 فولط



تجفيف تقديمي | كهربائي

- معدلات التدفق تصل إلى 12 جالون في الدقيقة (45 لترًا في الدقيقة)
- للزوجة القصوى 100000 سنتي بوز (ميللبسكال في الثانية)
- متوفر بمحركات كهربائية بقوة 1/4 و 1 و 1 1/2 حصان




unibloctech.com

1610 Satellite Blvd. Suite D., Duluth, GA 30097 USA
:رقم الهاتف 7703071003 | info@unibloctech.com



SP-SANI-PRE-202204





موافق لمعايير FDA | كرة توقيف

- متوفرة بمقاسات 1/2 بوصة و 1 بوصة و 1 1/2 بوصة و 3 بوصة
- معدلات التدفق تصل إلى 234 جالون في الدقيقة (886 لترًا في الدقيقة)
- مواد متوافقة مع معايير FDA (الفقرة 21 من CFR)



صحي | كرة توقيف

- متوفرة بمقاسات 1 1/2 و 2 و 3 بوصة
- معدلات التدفق تصل إلى 150 جالون في الدقيقة (568 لترًا في الدقيقة)
- صمام هواء خالي من الزيت/غير لاصق



معتمدة وفقًا لمعايير 3A | كرة توقيف

- متوفرة بمقاسات 1 1/2 و 2 و 3 بوصة
- معدلات التدفق تصل إلى 150 جالون في الدقيقة (568 لترًا في الدقيقة)
- مضخة تدور بمقدار 360 درجة للتنظيف



مضخة دواجن | تحقق من الرفر

- مثالية لنقل الأكباد والرقاب والقلوب والحوصلات
- تصميم التنظيف في المكان (CIP)
- صمام هواء خالي من الزيت/غير لاصق



صحي | تحقق من الرفر

- حد أقصى الحجم الصلب 2 1/2 بوصة (63.5 مم)
- الطبقة النهائية للسطح SS316 / 32 Ra
- مضخة تدور بمقدار 360 درجة للتنظيف



StandardPump.com

Satellite Blvd. Suite D., Duluth, GA 30097 USA 1610
رقم الهاتف: 7703071003 | info@standardpump.com